

**Garant****DC. T 11T304, Nuance: HB7315-1**

## Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 260359 HB7315-1 |
| GTIN             | 4062406769963   |
| Classe d'article | 21G             |

## Description

DC. T 11T304 HB7315-1 Nuance: HB7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm

Avance f: 0,03 - 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 600 m/min

## Description technique

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Brise-copeaux               | AF       |
| Type d'outils               | Carbure  |
| Application principale      | N        |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Rayon d'angle               | 0,4 mm   |
| Tolérance                   | G        |
| Condition de coupe          | Continue |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Code ISO plaquette                            | DCGT 11T304             |
| Nuance  | HB7315-1                |
| Nombre de changements/dents                   | 2                       |
| Avance f                                      | 0,03 - 0,1 mm/tr        |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 120 - 600 m/min         |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,05 - 0,6 mm           |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage |