

Garant**VC.T 160402, Nuance: HU7315-1**

Données de commande

N° commande	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Classe d'article	21G

Description

VCMT 160402 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 600 m/min

Description technique

Application principale	N
Rayon d'angle	0,2 mm
Tolérance	G
Revêtement	non revêtu
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Condition de coupe	Continue

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Nuance	HU7315-1
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 600 m/min
Brise-copeaux	AF
Code ISO plaquette	VCGT 160402
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage