



## AkkuSafe Box, Type: 2



### Données de commande

N° commande	981119 2
GTIN	4003866405824
Classe d'article	96L

### Description

#### Exécution:

Coffre spécial de haute qualité en aluminium pour le **rangement** et le **transport en toute sécurité de batteries lithium-ion**. Convient pour le transport de prototypes, de batteries neuves/intactes (testées UN 38.3), de batteries endommagées ou en état de défectuosité critique (respecter la définition / l'homologation. Demander au besoin) suivant **ADR SV 376** et les prescriptions d'emballage **P911**, ainsi que de batteries à des fins d'élimination et de recyclage. Test d'incendie suivant P911 réussi: température extérieure maximale inférieure à 100 °C, pas d'émission de flammes ni de projection d'éclats en cas d'avarie.

Matériau de rembourrage et d'absorption ininflammable, non conducteur et exempt de poussières. Joint du couvercle en mousse. Empilable, avec fermetures confort. Poids brut maximal, homologation pour produits dangereux: 65 kg. **Homologation** pour les batteries Li-Ion en état de défectuosité critique **jusqu'à 814 Wh**. Utilisation de l'espace intérieur: 3 compartiments. Pas de propagation des flammes aux batteries voisines.

#### Norme:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

### Description technique

Poids	11,5 kg
Largeur	600 mm
Hauteur	250 mm

Profondeur	600 mm
Volume	67 l
à roulettes	non
Hauteur utile	120 mm
Profondeur utile	430 mm
Largeur utile casier	120 mm
Nombre de poignées	2
Poids brut max., homologation pour produits dangereux	65 kg
Roulettes intégrées	non
Type de produit	Caisse en aluminium