



AkkuSafe Box, Type: 3



Données de commande

N° commande	981119 3
GTIN	4003866405831
Classe d'article	96L

Description

Exécution:

Coffre spécial de haute qualité en aluminium pour le **rangement** et le **transport en toute sécurité de batteries lithium-ion**. Convient pour le transport de prototypes, de batteries neuves/intactes (testées UN 38.3), de batteries endommagées ou en état de défectuosité critique (respecter la définition / l'homologation. Demander au besoin) suivant **ADR SV 376** et les prescriptions d'emballage **P911**, ainsi que de batteries à des fins d'élimination et de recyclage. Test d'incendie suivant P911 réussi: température extérieure maximale inférieure à 100 °C, pas d'émission de flammes ni de projection d'éclats en cas d'avarie.

Matériau de rembourrage et d'absorption ininflammable, non conducteur et exempt de poussières. Joint du couvercle en mousse. Empilable, avec fermetures confort. Poids brut maximal, homologation pour produits dangereux: 65 kg. **Homologation** pour les batteries Li-Ion en état de défectuosité critique **jusqu'à 1348 Wh**. Utilisation flexible de l'espace intérieur. Protection élevée contre le percement, convient également pour les batteries Power Tool.

Norme:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Description technique

Poids	11,5 kg
à roulettes	non
Profondeur	400 mm

Volume	42 l
Hauteur	250 mm
Largeur	600 mm
Largeur utile casier	390 mm
Profondeur utile	190 mm
Hauteur utile	100 mm
Poids brut max., homologation pour produits dangereux	65 kg
Roulettes intégrées	non
Nombre de poignées	3
Type de produit	Caisse en aluminium