

# AEG

## Marteau combiné sans fil, Type: BBH18BL



### Données de commande

N° commande	075535 BBH18BL
GTIN	4058546226985
Classe d'article	07A

### Description

#### Exécution:

- **Marteau combiné sans fil 18 V sans balais avec carter d'engrenage métallique robuste et mandrin SDS-plus**
- **VARIOLOCK – Angle du burin réglable**
- **Raccord de sécurité avec raccord de tuyau**
- **Stop de frappe pour le perçage du bois et des métaux**
- **Stop de rotation pour travaux de burinage légers**
- **Poignée avec système antivibratoire**

#### Livraison:

Avec 2 x batteries Li-Ion 18 V / 5,0 Ah, chargeur et mallette de transport

Emballage: Mallette de transport

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: AEG Type AS 18 V

Queue: SDS Plus

Référence fabricant: BBH18BL

Nombre de batteries incluses: 2

Type de batterie: Lithium-ion

Capacité de la batterie: 5 Ah

Tension de la batterie: 18 V

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm

## Description technique

Emballage	Mallette de transport
Tension de la batterie	18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	BBH18BL
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Nombre de coups max.	4800 min <sup>-1</sup>
Poids	2,6 kg
Forme du porte-outils	SDS-Plus
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type AS 18 V
Energie de frappe	2,5 J
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	26 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Capacité de la batterie	5 Ah
Queue	SDS Plus
Type de produit	Marteau perforateur