

Garant
Micro-fraise Woodruff en carbure monobloc, AlTiN, Ø DC × LC: 7,8X0,9mm


Données de commande

N° commande	208033 7,8X0,9
GTIN	4062406774684
Classe d'article	11Z

Description

Exécution:

Conception spéciale pour le rainurage et le fraisage circulaire dans des alésages. Avec revêtement optimisé pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux.

Tolérance diamètre nominal $D_c = \pm 0,04$ mm.

Tolérance longueur de coupe $L_c = \pm 0,02$ mm. Le diamètre d'alésage minimum est de 8 mm.

Remarque(s):

$ae_{max} = 0,1 \times D$.

Toujours fraiser en avalant. Utiliser l'affûtage d'entrée de 180° pour atteindre une profondeur d'approche complète. Veiller à une approche linéaire de la profondeur de fente.

Description technique

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,025 mm
Longueur de coupe L_c	0,9 mm
Type	N
Ø dents D_c	7,8 mm
Ø de détalonnage D_1	5 mm
Longueur totale L	68 mm
Ø queue D_s	8 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur de col L_1	25 mm
Revêtement	AlTiN

Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Tolérance Ø nominal	±0,04
Direction de l'approche	horizontal
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises pour rainures en T

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	300 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	190 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
GGG	adaptée	180 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		