



Banc de préréglage UNO, Type: UPCAM



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 355020 UPCAM |
| GTIN | 4034221174659 |
| Classe d'article | 34H |

Description

Exécution:

- **Grand écran tactile multifonction avec surface Microvision simple et intuitive.**
- **Dispositif d'étalonnage sur l'adaptateur de base SA50.**
- **Nombreuses possibilités de rangement, notamment pour les porte-outils, les adaptateurs et les éléments de commande tels que la souris, le clavier et l'imprimante.**
- **Déplacement rapide des deux axes par Release-by-Touch (X/Z) individuellement ou simultanément.**
- **Réglage fin des deux axes (X / Z) à l'aide d'une molette.**
- **Broche avec indexation 4×90° et 3×120° et frein à vis pneumatique pour outils de tournage.**
- **Caméra à grossissement 32x.**

L'appareil est compatible avec les solutions logicielles à proximité de la production Hoffmann Group Connected disponibles en option.

Avantage(s):

Hoffmann Group Connected

Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d'augmenter la productivité.

Utilisation:

Pour la mesure et le préréglage d'outils sur machine en production ou lors de la préparation des travaux.

Livraison:

Clavier, souris, imprimante de thermo-étiquettes avec étiquettes, nettoyant d'arêtes, caméra externe pour gestion des photos, sous-armoire (une porte battante, trois tiroirs), logiciel de mesure dans toutes les principales langues étrangères, **mise en service et formation (1 journée) incluses.**

Accessoire(s):

Les bancs de préréglage HAIMER sont compatibles avec les réducteurs GARANT 354771; 354773; 354775; 354777 et 354779. Réducteurs HAIMER disponibles sur demande.

Remarque(s):

La connexion pour la transmission de données entre le banc de préréglage et la machine-outil à l'aide d'un post-processeur est incluse. Un contrôle de compatibilité pour les post-processeurs standard de HAIMER est prérequis. Si votre machine n'est pas incluse dans ce pack standard, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Autres modèles UNO (autofocus et automatic drive) et série VIO disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|--|-------------------------------|
| Largeur totale | 2264 mm |
| Largeur base | 1294 mm |
| Logement de base | Broche d'ultra-précision SA50 |
| Poids | 300 kg |
| Plage de mesure Z | 400 mm |
| Profondeur | 590 mm |
| Charge de la broche | 30 kg |
| Plage de mesure X | 400 mm |
| Déplacement rapide | pneumatique |
| Deuxième caméra dans le support d'objectif | oui |
| Hauteur totale | 1735 mm |
| Calibre à mâchoires X | 100 mm |
| Série | Hoffmann Group Connected |
| Interface | Hoffmann Group Connected |
| Taille de l'affichage | 22 pouce |
| Type de produit | Appareil de réglage |

