

**Fraise carbure monobloc Pro UNI HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 16mm****Données de commande**

N° commande	202432 16
GTIN	4062406777241
Classe d'article	12Y

Description**Exécution:**

Pour **l'ébauche à des avances maximales** et très faible génération de vibrations. **Géométrie et revêtement hautes performances innovants** pour d'excellents résultats de fabrication et une durée de vie maximale dans différents matériaux. **Grande autostabilité** et faibles vibrations grâce au pas différentiel.

Description technique

Queue	DIN 6535 HB avec h6
Avance f_z pour le dressage dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Ø queue D_s	16 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Ø de détalonnage D_1	15,5 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Ø dents D_c	16 mm
Longueur de coupe L_c	36 mm
Angle d'hélice	42 degré
Nombre de dents Z	3
Angle du chanfrein de bec	45 degré

Longueur totale L	92 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,08 mm
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	42 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,3 mm
Série	Pro Uni
Revêtement	TiSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	différent
Pas des arêtes de coupe	différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	Moyennement adapté		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		

INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		