



## Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 200/6mm



### Données de commande

N° commande	310705 200/6
GTIN	4019208025599
Classe d'article	36S

### Description

#### Exécution:

- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en acier à poids et inertie réduits.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

#### Utilisation:

**Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.**  
Pour broches DIN 55027 avec **goujons filetés et écrous à embase.**

#### Norme:

**DIN 702-3.**

#### Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

#### Accessoire(s):

**Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.**

## Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120 – 313140.

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55027.

## Description technique

Dim. goujons filetés	M12
Hauteur avec mors H <sub>2</sub>	107 mm
Passage E	55 mm
Hauteur sans mors H <sub>1</sub>	74,5 mm
Nombre de goujons filetés	4
Carré K	11 mm
Vitesse de rotation max.	4000 min <sup>-1</sup>
Poids	16,7 kg
Ø centrage B	106,4 mm
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale