

**Garant**
**Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 6,2mm**

**Données de commande**

N° commande	122480 6,2
GTIN	4062406778859
Classe d'article	11E

**Description**
**Exécution:**

Spécialement conçu pour l'usinage des **alliages à base de titane et de nickel**. Avec revêtement hautes performances TiAlSiN, résistant à l'usure et ultra-lisse pour une **durée de vie élevée**, une **qualité de perçage optimale** et une **formation de bavures réduite**.

**Remarque(s):**

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **122481**.

Type **HE**: commander avec **122480** et **129100HE**.

**Description technique**

Avance f dans le titane > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/tr
Norme	DIN 6537 K
Longueur totale L	79 mm
Tolérance Ø nominal	m7
Ø nom. D <sub>c</sub>	6,2 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	34 mm
Nombre de dents Z	2
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	24,7 mm

Revêtement	TiAlSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	4xD
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage	HPC
Semi-Standard	oui
Bague de couleur	rose
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Inconel	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

### Services

Rectification de queue Type HE	129100 HE
--------------------------------	-----------