

**Garant**

**Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 8,9mm**



## Données de commande

N° commande	122480 8,9
GTIN	4062406779115
Classe d'article	11E

## Description

### Exécution:

Spécialement conçu pour l'usinage des **alliages à base de titane et de nickel**. Avec revêtement hautes performances TiAlSiN, résistant à l'usure et ultra-lisse pour une **durée de vie élevée**, une **qualité de perçage optimale** et une **formation de bavures réduite**.

### Remarque(s):

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **122481**.

Type **HE**: commander avec **122480** et **129100HE**.

## Description technique

Ø queue $D_s$	10 mm
Longueur totale L	89 mm
Norme	DIN 6537 K
Tolérance Ø nominal	m7
Ø nom. $D_c$	8,9 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	33,7 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur des goujures $L_c$	47,05 mm
Avance f dans le titane > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/tr

Revêtement	TiAlSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	4xD
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage	HPC
Semi-Standard	oui
Bague de couleur	rose
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Inconel	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

### Services

Rectification de queue Type HE	129100 HE
--------------------------------	-----------