

**Outil d'alésage à gauche simturn AX, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 4,2mm****Données de commande**

N° commande	270569 4,2
GTIN	2050002065772
Classe d'article	24U

Description**Exécution:**

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Description technique

Ø D	4 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	4,2 mm
Rayon R	0,15 mm
f	1,95 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	0,3 mm
Référence fabricant	AJ4SX800
Longueur utile	25,4 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 25,4 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	adaptée		

Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		