



Outil de filetage intérieur à droite, profil partiel 60° simturn AX, L2 = 15,2 mm, Type: 4



Données de commande

N° commande	270649 4
GTIN	2050002067332
Classe d'article	24U

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Utilisation:

Pour la réalisation de filetages intérieurs ISO métriques.

Pour alésages à partir de $\varnothing D_{\min}$: 4,8 mm

$\varnothing D$: 5 mm

Pas: 1 – 1,25 mm

f: 2,25 mm

t: 0,7 mm

Largeur de gorge w: 0,12 mm

Description technique

Pour alésages à partir de $\varnothing D_{\min}$	4,8 mm
f	2,25 mm
Largeur de gorge w	0,12 mm
t	0,7 mm
$\varnothing D$	5 mm
Pas	1 – 1,25 mm
S	0,55
Référence fabricant	AJA0X800

Attribut des noms de produit	L ₂ = 15,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	adaptée		
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		