

SIMTEK simturn AX**Outil d'alésage à droite CBN simturn AX Center Line, L₂ = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm****Données de commande**

N° commande	270523 3,7
GTIN	2050002064928
Classe d'article	24V

Description**Exécution:**

Type d'outils: CBN8

Description technique

Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,18 mm
Arrosage interne	non
Rayon R	0,15 mm
Référence fabricant	AF4JCBN8
Longueur utile	10,2 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 10,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		

av. arrosage min.	adaptée
à sec	adaptée
Air	adaptée