

Garant

**Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique Ø d = 12 mm, WC/C,
6 pans: 6mm**

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 293044 6 |
| GTIN | 4062406785093 |
| Classe d'article | 29L |

Description**Exécution:**

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l'arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

| | |
|---------------|-----------------|
| Ouverture | 6 mm |
| Ø pré-perçage | 6,11 mm |
| Tolérance | +0,08 à +0,1 mm |
| Type d'outils | HSS |
| L | 13 mm |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| Profil | Hexagonal |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Revêtement | WC/C |
| Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| av. arrosage min. | Moyennement adapté | | |