

**HOLEX**

**Disque de finition compact (SiC), Ø disque × largeur × Ø alésage:  
175X25X32mm**



## Données de commande

N° commande	568742 175X25X32
GTIN	4062406781781
Classe d'article	52M

## Description

### Exécution:

Les disques compacts en non-tissé procurent une  **finition reproductible**, car le grain abrasif fin est toujours en contact. **Aucune modification de la géométrie de la pièce, aucune formation de stries, longue durée de vie.**

### Utilisation:

Sur **tourets** ou meuleuses portatives avec broche de serrage 556380 réf. 1–2 et bride de réduction 568782. Dresseur de meules adapté 568785.

Disque de finition en non-tissé enroulé. Pour une  **finition brillante et précise**, par ex. dans la production de vérins hydrauliques, d'aubes de turbine, de couverts, etc.

## Description technique

Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Exécution	6S fine
Largeur	25 mm
Abréviation de l'abrasif	SiC

Ø alésage	32 mm
Degré de finesse	fin
Degré de dureté	Moyen
Ø disque	175 mm
Machine motrice	Touret
Type de produit	Disque compact

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		