

**Disque abrasif (CER) Purple Grain Easy, Ø 125 mm, Grain: 36****Données de commande**

N° commande	566357 36
GTIN	4027497150922
Classe d'article	53L

Description**Exécution:**

Disque abrasif avec **grain abrasif céramique (CER)** auto-affûtant et plateau-support renforcé de fibres de verre intégré. **Enlèvement de matière agressif** d'un disque en fibre combiné à un **fonctionnement silencieux** et la durée de vie élevée d'un disque à lamelles.

Utilisation:

Utilisation sur surfaces et arêtes.

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Grain	36
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Support	Plateau-support en fibres de verre

Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Angle d'attaque recommandé	5-15 degré
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	disques abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		