



Perceuse-visseuse sans fil sans batterie, Type: GSR18V150C



Données de commande

N° commande	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

- Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
- Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.
- Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
- Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
- Poignée Softgrip.

Post-équipement avec module **Connectivity** possible.

Livraison:

Avec L-BOXX et poignée supplémentaire, **sans** batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863 – 073867.

Description technique

Type de moteur	Moteur sans charbons
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V

Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Poids	2,1 kg
Interface	Interface Bluetooth
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	150 mm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 2200 min ⁻¹
Référence fabricant	GSR18V-150C
Nombre de batteries incluses	0
Couple max. doux	84 Nm
Tension de la batterie	18 V
Vibrations maximales suivant EN	2,5 m/s ²
Type de batterie	Lithium-ion
Couple max. dur	150 Nm
Emballage	Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Utilisation type	Heavy Duty
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 550 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	18V
USP2	Moteur sans charbons, avec poignée Softgrip, sans batterie, en L-Boxx