

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Rallonge pour micro-mandrins de précision avec queue cylindrique, Plage de serrage: 1-6mm****Données de commande**

N° commande	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Classe d'article	34F

Description**Exécution:**

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Queues avec finition dure. Avec RFID/alésage Balluffchip. La pince de serrage se serre par l'arrière au moyen d'une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n'est pas nécessaire !

Avantage(s):

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d'accès, p. ex. pour l'usinage de moules.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, Clés de serrage pour tirettes 308820 – 308835, Pincettes de serrage GARANT 309563, Pincettes de serrage ALBRECHT 309572 - 309573.

Description technique

Longueur totale L	150 mm
L ₁	67 mm
Ø D ₂	13 mm
Ouverture de clé	19 mm
Ø d	20 mm

Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de frettage