

**Aspirateurs poussières, Référence fabricant: VHS120CB****Données de commande**

N° commande	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Classe d'article	07D

Description**Exécution:**

Aspirateurs industriels Nilfisk CFM «Grey Line» de haute qualité et d'une très grande longévité.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Remarque(s):

Accessoires adaptés, voir 078551-078552.

Description technique

Volume du récipient	37 l
Tension	230 V
Interrupteur marche/arrêt	oui
Dimensions nominales raccords	50 mm
Largeur	570 mm
Systèmes de filtrage	Filtre étoile

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur	560 mm
Classe de poussières – aspirateur	M
Décolmatage de filtre	Vibreux de filtre manuel
Poids	38 kg
Niveau sonore	74 dB(A)
Puissance absorbée	2000 W
Indice de protection IP	IP 44
Hauteur	1015 mm
Type de filtre	Filtre en polyester
Fréquence secteur	50 Hz
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières