



Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, Ø f9 DC / R1: 5/1,0mm



Données de commande

N° commande	220298 5/1,0
GTIN	4034221161833
Classe d'article	26X

Description

Exécution:

Avec sécurité d'extraction SAFE-LOCK pour une liaison mécanique supplémentaire. En association avec les porte-outils SAFE-LOCK, protège l'outil contre toute extraction. Pour une **utilisation universelle** dans les aciers et les aciers fortement alliés, en particulier l'INOX. Avec **âme cylindrique** pour une rigidité optimale de l'outil lors du rainurage. Sécurité de processus garantie lors du fraisage en plongée oblique et du fraisage-alésage par interpolation grâce à la **géométrie frontale spéciale**.

Remarque(s):

Porte-outils avec sécurité d'extraction SAFE-LOCK, voir section Accessoires machines.

Description technique

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,028 mm
Angle d'hélice	32 degré
Nombre de dents Z	4
Rayon de coupe R ₁	1 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,033 mm
Ø queue D _s	6 mm
Longueur de coupe L _c	13 mm
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	18 mm
Ø de détalonnage D ₁	4,8 mm

Queue	Safe-Lock h6
Ø dents D_c	5 mm
Longueur totale L	58 mm
Revêtement	AlTiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Tolérance Ø nominal	f8
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 0,5xD
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1xD
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises toriques

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	480 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	480 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	375 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	Adapté	275 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	Adapté	255 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	Adapté	210 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	Adapté	190 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	Adapté	95 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	Adapté	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	35 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	155 m/min	K
Uni	Adapté		
Huile	Adapté		
av. arrosage max.	Adapté		
av. arrosage min.	Adapté		
à sec	Adapté		
Air	Adapté		