




## Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 1157CHM-E



### Données de commande

N° commande	588700 1157CHM-E
GTIN	4059952534701
Classe d'article	54B

### Description

#### Exécution:

Lames de scies-sabres **pour le métal. Dents en carbure rapporté**, pour une charge admissible maximale et une lame support souple.

Coupe grossière et puissante. Idéal pour les opérations de sauvetage (désincarcération) et de démolition.

#### Remarque(s):

Lames de scie en carbure: Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.

### Description technique

Optimisé pour le matériau	INOX
Type de coupe	Coupe droite rapide (grossière)
Matériau lame	Carbure
Epaisseur de tôle (tôle perforée)	4-12 mm
Désignation	1157CHM
Longueur lame	225 mm
Pas	3 mm
Profil métallique (ouvert)	< 175 mm
Nombre de lames	1
Type de produit	Lames de scie-sabre

