



Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 1022EHM-E



Données de commande

N° commande	588700 1022EHM-E
GTIN	4059952534534
Classe d'article	54B

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres **pour le métal. Denture en carbure** pour une durée de vie maximale dans l'INOX.

Livraison:

1 pièce

Remarque(s):

Lames de scie en carbure: Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.

Description technique

Type de coupe	Coupe droite fine
Matériau lame	Carbure
Nombre de lames	1
Longueur lame	200 mm
Pas	1,4 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Désignation	1022EHM
Adéquation	_1022EHM
Epaisseur de tôle (tôle pleine)	2-4 mm
Profil métallique (fermé)	< 150 mm
Profil métallique (ouvert)	< 150 mm

Type de produit

Lames de scie-sabre