



## Disque de tronçonnage diamanté, Ø disque: 76mm



### Données de commande

N° commande	563422 76
GTIN	4059952539874
Classe d'article	54B

### Description

**Exécution:**

Disques de tronçonnage minces spécialement adaptés aux zones difficiles d'accès. Lame de coupe à revêtement diamant fermé, aggloméré par frittage. Coupe nette.

**Utilisation:**

Pour la découpe du grès, du carrelage et du marbre.

**Matière(s):**

Optimisé pour: Grès cérame, marbre, carrelages.

**Adapté(s) pour:**

Petite meuleuse d'angle sans fil 077100.

### Description technique

Vitesse de rotation max.	20150 min <sup>-1</sup>
Pour épaisseurs de matériaux	5,7 - 9,5 mm
Ø alésage	10 mm
Epaisseur de disque	1,4 mm
Ø disque	76 mm

Largeur lame de base	1,1 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Optimisé pour le matériau	Pierre
Forme	droit
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Machine motrice	Meuleuses droites
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Pierre	adaptée		