

duMONT**Brosse à pousser à profil carré HSS Ajustement H8, Type: 8****Données de commande**

N° commande	290426 8
GTIN	
Classe d'article	29J

Description**Utilisation:**

Brocher un carré intérieur ne nécessite qu'un seul passage.

Description technique

Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max.	1200 kg
Hauteur brochage dans acier	9 - 26 mm
Longueur broche	203 mm
Alésage initial H8	8,4 mm
Type d'outils	HSS
Type de produit	Outils à brocher

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu Plastiques	moyennement adaptée
Alu.	adaptée
Alu > 10% Si	moyennement adaptée
Acier < 500 N/mm ²	adaptée
Acier < 750 N/mm ²	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée
Huile	adaptée