

duMONT**Brosse à pousser à profil carré HSS Ajustement H8, Type: 12****Données de commande**

N° commande	290426 12
GTIN	
Classe d'article	29J

Description**Utilisation:**

Brocher un carré intérieur ne nécessite qu'un seul passage.

Description technique

Longueur broche	305 mm
Alésage initial H8	12,8 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max.	2000 kg
Hauteur brochage dans acier	13 - 35 mm
Type d'outils	HSS
Type de produit	Outils à brocher

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu Plastiques	moyennement adaptée
Alu.	adaptée
Alu > 10% Si	moyennement adaptée
Acier < 500 N/mm ²	adaptée
Acier < 750 N/mm ²	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée
Huile	adaptée