

duMONT**Brosse à pousser à profil carré HSS Ajustement H8, Type: 5****Données de commande**

N° commande	290426 5
GTIN	
Classe d'article	29J

Description**Utilisation:**

Brocher un carré intérieur ne nécessite qu'un seul passage.

Description technique

Longueur broche	165 mm
Hauteur brochage dans acier	6 - 16 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max.	500 kg
Alésage initial H8	5,2 mm
Type d'outils	HSS
Type de produit	Outils à brocher

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu Plastiques	moyennement adaptée
Alu.	adaptée
Alu > 10% Si	moyennement adaptée
Acier < 500 N/mm ²	adaptée
Acier < 750 N/mm ²	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée
Huile	adaptée