



Ponceuses à bande sans fil, Type: M18FBTS75



Données de commande

N° commande	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Puissante ponceuse à bande sans fil M18 avec moteur POWERSTATE™ sans charbons pour un enlèvement de matière rapide et un dégagement de chaleur réduit.

- **Puissance c.a. équivalente 900 W.**
- **Durée de fonctionnement jusqu'à 20 minutes avec une batterie de 5,0 Ah.**
- **La poignée pommeau réglable sans outil permet une manipulation optimale de la ponceuse pour toutes les applications.**
- **La technologie "Flush To Wall" permet d'utiliser la ponceuse à bande à proximité d'une surface verticale ou dans des coins étroits.**
- **Possibilité d'utilisation avec un sac à poussières ou un système d'aspiration externe.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec sac à poussières, en carton.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir codes art. 073808 – 073840. Bandes abrasives adaptées, voir code art. 558014.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V

Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Largeur bande abrasive	75 mm
Surface de ponçage	90 × 135 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de la bande	230 - 410 m/min
Tension de la batterie	18 V
Poids sans batterie	3,9 kg
Longueur bande abrasive	457
Type de produit	Ponceuses à bande