

**Meuleuse d'angle GWS, Type: 14-125****Données de commande**

N° commande	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Classe d'article	03C

Description**Exécution:**

Puissant moteur de 1.400 W et durée de vie prolongée: Productivité maximale grâce à la puissance accrue et à la plus grande robustesse.

Excellente poignée ergonomique: Ergonomie optimale grâce à la poignée nettement réduite. KickBack Control, démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection contre la surcharge, amortissement des vibrations et présélection de la vitesse de rotation.

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.

Description technique

Plage de vitesses de rotation	11500 min ⁻¹
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Particularité	KickBack Control, démarrage progressif
Arrêt kickback	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Carton
Tension nominale	230 V
Ø disque max.	125 mm

Référence fabricant	GWS 14-125
Raccord fileté	M14
Tension	230 V
Poids	2,3 kg
Fréquence secteur	50 Hz
Démarrage en douceur	oui
Puissance absorbée	1400 W
Type de produit	Meuleuses d'angle