

Garant
Mandrins porte-fraises Weldon Type AD avec arrosage en bout, BT 30 A = 100, Ø serrage D1: 20mm

Données de commande

N° commande	302591 20
GTIN	4067263983965
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. **Avec canaux d'arrosage obturables.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
Ø serrage D ₁	20 mm
Vis de serrage de rechange 309900	20
Support	BT 30 A = 100
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	AD

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon