



Foret marteau en carbure brasé SDS-max "8X", Ø×longueur totale: 14X340mm



Données de commande

N° commande	789206 14X340
GTIN	4059952532813
Classe d'article	76K

Description

Exécution:

Nouvelle génération **EXPERT SDS-max "8X"** avec tête en carbure monobloc à 4 taillants soudée. Lèvres formées pour des performances élevées, une longue durée de vie et une usure réduite. Pas d'accrochage dans le béton armé.

Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.

Tête avec 4 taillants à partir de Ø 16 mm.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Foret de la génération SDS-max-7 (avec arêtes intégrées en carbure, soudées) dans les réf. 35×520 – 52×520 sous le code art. 789204.

Description technique

Longueur hélice	200 mm
Ø	14 mm
Longueur totale	340 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Max
Type de produit	Forets à béton

