

**Garant**
**Fraise carbure monobloc MTC, SiTiN, Ø f8 DC: 14mm**

**Données de commande**

N° commande	202392 14
GTIN	4045197538895
Classe d'article	11X

**Description**
**Exécution:**
**Géométrie spéciale des goujures et âme renforcée.**
**Possibilité d'utilisation comme fraise ébauche MTC jusqu'à 1,5xD dans la masse.**

Avec **dépouille excentrée.**

Cotes similaires à **DIN 6527 longue.**
**Utilisation:**

Spécialement conçues pour les applications **MTC (Multi Task Cutting)** sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

**Description technique**

Nombre de dents Z	3
Longueur de col L <sub>1</sub> avec détalonnage	36 mm
Avance f <sub>z</sub> pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Avance f <sub>z</sub> pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,096 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Ø de détalonnage D <sub>1</sub>	13,7 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	14 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Longueur totale L	83 mm
Longueur de coupe L <sub>c</sub>	26 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical

Queue	DIN 6535 HB avec h6
Tolérance Ø nominal	f8
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	SiTiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	MTC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	190 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	90 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	M

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	160 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	Adapté		
Air	Adapté		