

Garant**Mandrin de frettage avec fentes dans le canal de refroidissement, SA 40 A = 130, Ø serrage D1: 3mm****Données de commande**

N° commande	302364 3
GTIN	4067263014317
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Acier réfractaire.**
- **Avec 4 fentes dans le canal de refroidissement au niveau de l'alésage de serrage.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

Avantage(s):

Meilleur arrosage directement sur la queue de l'outil. **Facilite le défrettage des petits diamètres d'outil.**

Utilisation:

Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308800, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø serrage D ₁	3 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø ext. D	17 mm
Support	SA 40 A = 130
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Alésage Balluffchip	oui
Arrosage	oui
Type de produit	Mandrin expansible hydraulique