

Garant**Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 2,01-Xmm****Données de commande**

N° commande	122480 2,01-X
GTIN	4067263000617
Classe d'article	11E

Description**Exécution:**

Spécialement conçu pour l'usinage des **alliages à base de titane et de nickel**. Avec revêtement hautes performances TiAlSiN, résistant à l'usure et ultra-lisse pour une **durée de vie élevée**, une **qualité de perçage optimale** et une **formation de bavures réduite**.

Remarque(s):

Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **122481**.

Type **HE**: commander avec **122480** et **129100HE**. Fabrication spécifique au client: annulation possible maximum 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire et incomplète de +/-10% (min. 1 pièce).

Délai de livraison: 7 semaines ouvrables

Quantité minimum de commande : 3 pcs

Description technique

Tolérance Ø nominal	m7
Longueur des goujures L_c	13 mm
Norme	DIN 6537
Ø queue D_s	4 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	9,55 mm
Longueur totale L	50 mm

Plage de Ø	2,01 - 2,3 mm
Nombre de dents Z	2
Revêtement	TiAlSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	4×D
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage	HPC
Semi-Standard	oui
Bague de couleur	rose
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Ti > 850 N/mm ²	adaptée		
Inconel	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		