

Garant
Mandrin de frettage avec arrosage, PSC 40 court, Ø serrage D1: 18mm

Données de commande

N° commande	308560 18
GTIN	4067263014720
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Avec canaux d'arrosage et filetages obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Rallonge pour mandrin de frettage 302410 – 302417. Appareils de frettage 354210 – 354450. Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Description technique

Ø ext. D	42 mm
Arrosage	Obturable
Ø serrage D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Support	PSC 40 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin de frettage