



Fraise grande avance 7792VX, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 42/5mm



Données de commande

N° commande	221908 42/5
GTIN	2050001735140
Classe d'article	28R

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d'attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L'outil offre des avantages spécifiques pour le surfacage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Description technique

Taille de plaquette	09
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	1,5 mm
Ø D ₃	27 mm
Vis pour plaquette	229918 (T15; 2,1Nm)
Ø fixation	16 mm

Ø dents D_c	42 mm
Plaquette adaptée	XD.. 0904
Longueur totale L_{tot}	32 mm
Nombre de dents Z	5
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{min}	69 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	82 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	26,3 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,55 degré
Angle d'attaque κ	13 degré
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229918
----------------	--------