

**Fraise grande avance 7792VX, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
66/5mm****Données de commande**

N° commande	221908 66/5
GTIN	2050002058583
Classe d'article	28R

Description**Description:**

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d'attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L'outil offre des avantages spécifiques pour le surfacage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Description technique

Ø dents D_c	66 mm
Vis pour plaquette	229919 (T15; 3,1Nm)
Ø D_3	45 mm
Taille de plaquette	12
Longueur totale L_{tot}	45 mm

Plaquette adaptée	XD.. 1205
Ø fixation	27 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	2,5 mm
Nombre de dents Z	5
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	111 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	130 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	44,3 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,39 degré
Angle d'attaque κ	12 degré
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229919
----------------	--------