

**X.LT..ER-D41, X400, Taille de plaquette: 16mm****Données de commande**

N° commande	221925 16
GTIN	4059782506107
Classe d'article	28F

Description**Exécution:**

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Description technique

Taille de plaquette	16
Type	ST1400
Code ISO plaquette	XELW160512-SR-DD
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	4,18 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Nuance	X400
Type d'outils	Carbure
Avance f_z par dent	0,2 - 1,8 mm
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	260 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
à sec	adaptée		
Air	adaptée		