

**Garant**
**Fraise carbure monobloc HPC, ZOx, Ø f8 DC: 12mm**

**Données de commande**

N° commande	202551 12
GTIN	4045197271860
Classe d'article	11X

**Description**
**Exécution:**

Fraises ébauche robustes **sans** denture profilée.

Avec âme renforcée, **goujures spéciales à grand débit de copeaux et polies.**

**Utilisation:**

Conditions de coupe ébauche pour une qualité d'état de surface proche de la finition.

**Description technique**

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,07 mm
Type de queue	HA
Nombre de dents Z	4
Ø de détalonnage $D_1$	11 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	73 mm
Ø dents $D_c$	12 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,09 mm
Ø queue $D_s$	12 mm
Longueur totale L	120 mm
Longueur de coupe $L_c$	24 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HA avec h6

Tolérance Ø nominal	f8
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HA
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	ZOX
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	240 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	120 m/min	N
Hybride	moyennement adaptée	m/min	N
CuZn	Adapté	120 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		

## Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB