

Garant

**Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique Ø d = 16 mm, WC/C,
Carré: 8mm**

**Données de commande**

N° commande	293057 8
GTIN	4067263201434
Classe d'article	29L

Description**Exécution:**

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l'arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
L	17 mm

Type d'outils	Carbure
Tolérance	+ 0,08 à + 0,1 mm
Ouverture	8 mm
Profil	Carré
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Revêtement	WC/C
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage