

**Garant**

**Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique Ø d = 16 mm, WC/C,  
Carré: 10mm**

**Données de commande**

N° commande	293057 10
GTIN	4067263201441
Classe d'article	29L

**Description****Exécution:**

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l'arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

**Description technique**

L	21 mm
Type d'outils	Carbure

Avance f dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Tolérance	+ 0,1 à + 0,12 mm
Ouverture	10 mm
Profil	Carré
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Revêtement	WC/C
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage