

Garant

**Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique Ø d = 16 mm, WC/C,
Carré: 6mm**

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 293057 6 |
| GTIN | 4067263201410 |
| Classe d'article | 29L |

Description**Exécution:**

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l'arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

| | |
|--|---------|
| Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| Ouverture | 6 mm |

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Type d'outils | Carbure |
| L | 13 mm |
| Tolérance | + 0,08 à + 0,1 mm |
| Profil | Carré |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Revêtement | WC/C |
| Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |