

**Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
125/10mm****Données de commande**

N° commande	222800 125/10
GTIN	4960664602452
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	63 mm
Ø fixation	40 mm
Ø ext. max. D_{max}	138 mm
Plaquette adaptée	PN.. 1205
Ø dents D_c	125 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	6 mm
Vis pour plaquette	229700

Nombre de dents Z	10
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	47,5 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	229700
----------------	--------