



Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 63/4mm



Données de commande

N° commande	222800 63/4
GTIN	4960664602353
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Méthode d'usinage: HPC

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$: 6 mm

Ø ext. max. D_{\max} : 76 mm

Longueur totale L_{tot} : 40 mm

Ø fixation: 22 mm

Plaquette adaptée: PN.. 1205

Vis pour plaquette: 229700

Description technique

Ø dents D_c	63 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm

Plaquette adaptée	PN.. 1205
Vis de serrage pour sous-plaquette	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Ø fixation	22 mm
Ø ext. max. D_{max}	76 mm
Sous-plaquette	229750
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	6 mm
Vis pour plaquette	229700
Nombre de dents Z	4
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	47,5 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	229702
Vis de serrage	229700
Sous-plaquette	229750