

**TMSERROR, Type: GBH18V21****Données de commande**

N° commande	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Marteau perforateur sans fil 18 V avec **mandrin SDS-plus** et moteur sans charbons.

- **Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.**
- **Rotation droite / gauche.**
- **Extrêmement robuste: le système de protection du moteur (Electronic Motor Protection) arrête le moteur en cas de surcharge; entièrement fonctionnel même après un test de chute de 2 m sur le béton.**

Livraison:

Marteau perforateur sans fil GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Emballage	Valise (L-Boxx)
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Forme du porte-outils	SDS-Plus
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	21 mm

Plage de vitesses de rotation	0 - 1800 min ⁻¹
Poids sans batterie	2,4 kg
Energie de frappe	2 J
Nombre de coups max.	5100 min ⁻¹
Référence fabricant	GBH 18V-21
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	0
Type de produit	Marteau perforateur

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18
--	------------