

**Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
80/5mm****Données de commande**

N° commande	222800 80/5
GTIN	4960664602360
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Description technique

Sous-plaquette	229750
Vis pour plaquette	229700
Ø dents D_c	80 mm
Ø fixation	27 mm
Vis de serrage pour sous-plaquette	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Longueur totale L_{tot}	50 mm

Plaquette adaptée	PN.. 1205
Ø ext. max. D_{max}	93 mm
Nombre de dents Z	5
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	47,5 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Sous-plaquette	229750
Vis de serrage	229700
Vis de serrage	229702