

**Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:  
80/8mm****Données de commande**

N° commande	222800 80/8
GTIN	4960664602506
Classe d'article	250

**Description****Exécution:**

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Méthode d'usinage: HPC

Profondeur de coupe max.  $a_{p\max}$ : 6 mm

Ø ext. max.  $D_{\max}$ : 93 mm

Longueur totale  $L_{\text{tot}}$ : 50 mm

Ø fixation: 27 mm

Plaquette adaptée: PN.. 1205

Vis pour plaquette: 229701

**Description technique**

Plaquette adaptée	PN.. 1205
Ø fixation	27 mm

Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	6 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	50 mm
Ø ext. max. $D_{\max}$	93 mm
Ø dents $D_c$	80 mm
Vis pour plaquette	229701
Nombre de dents Z	8
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	47,5 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

Vis de serrage	229701
----------------	--------