

**TMSERROR, Type: GBH1821****Données de commande**

N° commande	075515 GBH1821
GTIN	4059952528113
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Marteau perforateur sans fil 18 V avec **mandrin SDS-plus** et moteur sans charbons.

- **Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.**
- **Rotation droite / gauche.**
- **Extrêmement robuste: le système de protection du moteur (Electronic Motor Protection) arrête le moteur en cas de surcharge; entièrement fonctionnel même après un test de chute de 2 m sur le béton.**

Livraison:

Marteau perforateur sans fil GBH 18V-21 Professional, 2 x batteries 18 V / 4,0 Ah, chargeur GAL 18V-40, L-Boxx.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Poids sans batterie	2,4 kg
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm

Energie de frappe	2 J
Emballage	Valise (L-Boxx)
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	21 mm
Plage de vitesses de rotation	0 - 1800 min ⁻¹
Capacité de la batterie	4 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Référence fabricant	GBH 18V-21
Tension de la batterie	18 V
Forme du porte-outils	SDS-Plus
Nombre de coups max.	5100 min ⁻¹
Poids, batterie comprise	5,5 kg
Type de produit	Marteau perforateur

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073853 B18
--	------------