

Garant**Fraise grande avance Feedking, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
32/5mm****Données de commande**

N° commande	212910 32/5
GTIN	4045197549761
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Géométrie de coupe **dynamique** pour des valeurs d'avance maximales. Très faibles vibrations grâce au **logement de plaquette autostabilisant**. **Géométrie optimisée** pour un effort de coupe réduit, ce qui **réduit la charge de la broche principale**.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à **4 arêtes extrêmement robustes**.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 9IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	40 mm
Plaquette adaptée	XD.. 070308
Jeu de vis pour plaquettes	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D_3	19 mm
Ø dents D_c	32 mm

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	0,85 mm
Ø fixation	16 mm
Nombre de dents Z	5
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	51 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	62 mm
Perçage par interpolation a_p	0,85 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	18 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,95 degré
Série	FeedKing
Angle d'attaque κ	10 degré
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Pas des arêtes de coupe	différent
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219810
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP