



## Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/6mm



### Données de commande

N° commande	222800 100/6
GTIN	4960664602377
Classe d'article	250

### Description

#### Exécution:

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Méthode d'usinage: HPC

Profondeur de coupe max.  $a_{p\max}$ : 6 mm

Ø ext. max.  $D_{\max}$ : 113 mm

Longueur totale  $L_{\text{tot}}$ : 50 mm

Ø fixation: 32 mm

Plaquette adaptée: PN.. 1205

Vis pour plaquette: 229700

### Description technique

Longueur totale $L_{\text{tot}}$	50 mm
Plaquette adaptée	PN.. 1205

Ø ext. max. $D_{max}$	113 mm
Vis de serrage pour sous-plaquette	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Ø dents $D_c$	100 mm
Sous-plaquette	229750
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	6 mm
Ø fixation	32 mm
Vis pour plaquette	229700
Nombre de dents Z	6
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	47,5 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

Vis de serrage	229700
Vis de serrage	229702
Sous-plaquette	229750